

Excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 1010 W, 125 mm

XCE 10-8 125 P-Set

Order number 447.269



| Tekniska fördelar | |
|----------------------|-------------------|
| ☑Max polerrondell Ø☑ | 160 mm |
| Max stödrondell Ø | 150 mm |
| Slag | 8 mm |
| Varvtal, tomgång | 140-430 /min |
| Tomgångsslagtal | 2900-8600 /min |
| Upptagen effekt | 1010 Watt |
| Avgiven effekt | 590 Watt |
| Kabellängd | 4,0 m |
| Storlek (LxBxH) | 383 x 40 x 140 mm |
| Vikt | 2,6 kg |

Excenterroterande polermaskin med styrt rörelsemönster. 1010 W, 125 mm

- + 8 mm styrd excenter rörelse ger hög abrasiv kraft utan att ge några hologrameffekter.
- + Polermaskin att användas vid normala polering till slutpolering utan att skapa hologram.
- + Motvikt för lugn gång
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpning ger perfekt slutresultat.
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft

| Standardutrustning | |
|------------------------------|---------|
| 1 stödrondell, 125 Ø | 487.953 |
| 1 polersvamp PS-0 140 | 434.310 |
| 1 polersvamp PSX-G 140 | 434.272 |
| 1 polish P03/06-LDX 250 ml | 443.298 |
| 1 polish P05/05-LDX 250 ml | 443.271 |
| 1 mikrofiber polerduk MW-C | 317.098 |
| 1 transportväska L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 insats till transportväska | 437.093 |